


Lös honkontakt

SDOAJ040PLSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E10013

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

guldpläterade stift

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC/DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-40...85

Kapslingsklass

IP 65

Mekaniska data

Mått

[mm]

43 x 25 x 36

Material

PBT

Gjuten-body material

PBT

Material mutter

ULTRAMID

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10805



Lös honkontakt

SDOAJ040PLSFKPG

Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm²; Kabelförskruvning: PG 9

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M18, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PBT; Låsning: ULTRAMID; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

