


# E10815



## Anslutningskabel

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



### Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 10...55 DC

### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...70

Kapslingsklass IP 65

### Mekaniska data

Material TPU

Material mutter Mässing, förnicklad / Mässing, förnicklad

### Anmärkning

Förpackning 1 antal

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x Torson, rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



# E10815




## Anslutningskabel

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

### Elektrisk anslutning


kabel: 0,2 m, PUR / PVC

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv