


## Anslutningskabel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Elektriska data

|                     |     |            |
|---------------------|-----|------------|
| Anslutningsspänning | [V] | 10...55 DC |
|---------------------|-----|------------|

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...70 |
|----------------------|------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kapslingsklass | IP 65 |
|----------------|-------|

## Mekaniska data

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | TPU                 |
| Gjuten-body material | TPU                 |
| Material mutter      | Mässing, förnicklad |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x Torson, rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad






## Anslutningskabel

VDOAH040MSS00,2A03STGX030

### Elektrisk anslutning

kabel: 0,2 m, PUR / PVC

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

