


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS



Applikation		
Speciella egenskaper		Halogenfri
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		< 24 AC/DC
Överspänningsskydd		ja; (VDR)
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt [g]		59,2
Mått [mm]		30 x 15 x 39
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, gul



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAB041--S00,3A03STAH030VAS

Tillbehör

Ingående delar

skruv

Etikett


Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp B (industriell standard), vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

