


E10821



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Applikation	
Applikation	NAMUR
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	< 15 DC
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Vikt [g]	51,9
Mått [mm]	31 x 14,5 x 38
Material	TPU; PUR
Gjuten-body material	TPU/PUR
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tillbehör	
Ingående delar	skruv
	Etikett
Anmärkning	
Anmärkning	för användning i Zon 0, grupp IIB eller IIC, användaren måste se till att undvika uppbyggnad av elektrostatisk laddning vid kontakterna
Förpackning	1 antal



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PVC, blå, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

