


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAA040--N00,6E02STA020VAN





Applikation		
Applikation		NAMUR
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 15 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	62,2
Mått	[mm]	31 x 14,5 x 38
Material		TPU; PUR
Gjuten-body material		TPU/PUR
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tillbehör		
Ingående delar		skruv
		Etikett
Anmärkning		
Anmärkning		för användning i Zon 0, grupp IIB eller IIC, användaren måste se till att undvika uppbyggnad av elektrostatisk laddning vid kontakterna
Förpackning		1 antal

**Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt**

VVDAA040--N00,6E02STAH020VAN

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

**Elektrisk anslutning**kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²**Anslutning****Elektrisk anslutning - Honkontakt**

Anslutning: 1 x ventiltyp A DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

