


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Applikation

NAMUR

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 15 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

30 x 15 x 39

Material

TPU; PUR

Gjuten-body material

TPU/PUR

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Tillbehör

Ingående delar

skruv

Etikett

Anmärkning

Förpackning


1 antal

**Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt**

VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

**Elektrisk anslutning**kabel: 0,3 m, PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²**Anslutning****Elektrisk anslutning - Honkontakt**

Anslutning: 1 x ventiltyp B DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

