


## Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Applikation

NAMUR

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 15 DC

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

## Mekaniska data

Mått

[mm]

30 x 15 x 39

Material

TPU; PUR

Gjuten-body material

TPU/PUR

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

## Tillbehör

Ingående delar

skruv

Etikett

## Anmärkning

Förpackning

1 antal



## Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

### Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)



### Elektrisk anslutning

kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp B DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

