


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Applikation

NAMUR

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 15 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

15 x 30 x 39

Material

TPU; PUR

Gjuten-body material

TPU/PUR

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Tillbehör

Ingående delar

skruv

Etikett

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVSAB030--N00,6E02STAH050VAN

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)



Elektrisk anslutning

kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp B (industriell standard), vinklad; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

