


Anslutningskabel hona

ADOGH042MSS0005A04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC645

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...80

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

163

Mått

[mm]

15 x 15 x 47

Material

PUR transparent

Gjuten-body material

PUR, transparent

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10827



Anslutningskabel hona

ADOGH042MSS0005A04

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR, transparent; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
WH =	blå
	vit