

E10831




Anslutningskabel

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVC023

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 10...30 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...70

Kapslingsklass IP 67

Mekaniska data

Material TPU

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning 1 antal

E10831



Anslutningskabel

VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; strålbehandlad; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Anslutning

