


Anslutningskabel med hankontakt

ASTAH050VAN00,6A02

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E10853

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Applikation	NAMUR
-------------	-------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 15 DC
-------------------------	---------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Mått [mm]	39 x 30 x 15
-----------	--------------

Material	TPU
----------	-----

Gjuten-body material	TPU
----------------------	-----

Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
-----------------	----------------------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10837



Anslutningskabel med hankontakt


ASTAH050VAN00,6A02

Elektrisk anslutning

kabel: 0,6 m, PUR / PVC, blå, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)



Anslutning

1 WH

2 BK