


E10844



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAC041MSS00,3A03STA030VAS



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 24 AC/DC

Överspänningsskydd

ja; (VDR)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Vikt

[g]

45,7

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Displayer / manöverelement

Display

drift

1 x LED, gul

Tillbehör

Ingående delar

skruv

Etikett

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp C DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

