


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Applikation	NAMUR
-------------	-------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 15 DC
-------------------------	---------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Mått [mm]	30 x 15 x 39
Material	TPU; PUR
Gjuten-body material	TPU/PUR
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Tillbehör

Ingående delar	skruv
	Etikett

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

**Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt**


VVDAC040--N00,6E02STAH020VAN

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

**Elektrisk anslutning**

kabel: 0,6 m, PUR / PVC, blå, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²

Anslutning**Elektrisk anslutning - Honkontakt**

Anslutning: 1 x ventiltyp C DIN, vinklad; Gjuten kåpa: TPU/PUR; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

