


Anslutningskabel hona

ADOAA030VAS0005E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...70

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

27 x 15 x 39

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10851



Anslutningskabel hona

ADOAA030VAS0005E03

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PVC, gul, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x 1/2", vinklad; kodning: C; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad



Anslutning



GN =	Ledarfärger :
RD/BK =	grön
RD/WH =	röd / svart
	röd/vit