


Anslutningskabel med hankontakt

ASTAH050VAN00,6A02

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Applikation

NAMUR

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 15 DC

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

39 x 30 x 15

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10853



Anslutningskabel med hankontakt


ASTAH050VAN00,6A02

Elektrisk anslutning

kabel: 0,6 m, PVC, blå, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning

1 WH

2 BK