

Anslutningskabel hona

ADOAH043MSS0010H04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

27 x 15 x 39

Material

TPU transparent

Gjuten-body material

TPU, transparent

Material mutter

Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus
drift

2 x LED, gul

1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10856



Anslutningskabel hona

ADOAH043MSS0010H04

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: Mässing, förnicklad



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit