


Anslutningskabel hona

ADOGF040MSS0005E04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass	III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67; (påskruvad)

Mekaniska data

Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad




E10858



Anslutningskabel hona

ADOGF040MSS0005E04

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit