


Anslutningskabel hona

ADOAF040MSS0002E04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11220

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 60 AC / < 75 DC
Skyddsklass	III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67; (påskruvad)

Mekaniska data

Mått [mm]	16 x 8 x 26
Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad



E10861



Anslutningskabel hona

ADOAF040MSS0002E04

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit