


E10866



Anslutningskabel hona

ADOAH030MSS0005E03



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
---------------------	-----	---------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Vikt	[g]	200
Mått	[mm]	27 x 15 x 39
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

E10866



Anslutningskabel hona

ADOAH030MSS0005E03

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BU =	svart
GN/YE =	blå
	grön/gul