


## Anslutningskabel hona

ADOGH030MSS0005E03



## Elektriska data

|                     |     |                     |
|---------------------|-----|---------------------|
| Anslutningsspänning | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
|---------------------|-----|---------------------|

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Kapslingsklass       |      | IP 67    |

## Mekaniska data

|                      |      |                     |
|----------------------|------|---------------------|
| Vikt                 | [g]  | 198,3               |
| Mått                 | [mm] | 15 x 15 x 43        |
| Material             |      | TPU                 |
| Gjuten-body material |      | TPU                 |
| Material mutter      |      | Mässing, förnicklad |

## Anmärkning

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| Förpackning |  | 1 antal |
|-------------|--|---------|

# E10868



## Anslutningskabel hona

ADOGH030MSS0005E03

### Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: C; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



### Anslutning



|         |               |
|---------|---------------|
| BK =    | Ledarfärger : |
| BU =    | svart         |
| GN/YE = | blå           |
|         | grön/gul      |