


# E10875



## Anslutningskabel

VDOAH043MSS0001I04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



### Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

### Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

### Mekaniska data

Material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad / Mässing, förnicklad

### Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

2 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

### Anmärkning

Förpackning

1 antal

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



# E10875




## Anslutningskabel

VDOAH043MSS0001I04STGH040MSS

### Elektrisk anslutning


kabel: 1 m, PUR, Halogenfri; strålbehandlad; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm)

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv