


## Konfektionierbar hankontakt

SSTGH030MSSFKPG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E70154

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



## Elektriska data

|                     |     |                     |
|---------------------|-----|---------------------|
| Anslutningsspänning | [V] | < 125 AC / < 150 DC |
|---------------------|-----|---------------------|

## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -25...90 |
|----------------------|------|----------|

|                |  |       |
|----------------|--|-------|
| Kapslingsklass |  | IP 67 |
|----------------|--|-------|

## Mekaniska data

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| Mått | [mm] | 20 x 20 x 58 |
|------|------|--------------|

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Material |  | PA |
|----------|--|----|

|                      |  |    |
|----------------------|--|----|
| Gjuten-body material |  | PA |
|----------------------|--|----|

|                 |  |                     |
|-----------------|--|---------------------|
| Material mutter |  | Mässing, förnicklad |
|-----------------|--|---------------------|

## Anmärkning

|             |  |         |
|-------------|--|---------|
| Förpackning |  | 1 antal |
|-------------|--|---------|

# E10878



## Konfektionierbar hankontakt

SSTGH030MSSFKPG

### Elektrisk anslutning

klämmor: ...0,75 mm<sup>2</sup>

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PA; Låsning: Mässing, förnicklad



### Anslutning

