


## Anslutningskabel

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVT043

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



## Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...100

Kapslingsklass

IP 68; IP 69K

## Mekaniska data

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

## Anslutningskabel

VDOGH040VAS0002E04STGH040VAS

### Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;  
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;  
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm

