

# E10883




## Anslutningskabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E10884

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



### Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri; guldpläterade stift

### Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

### Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

### Mekaniska data

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

### Anmärkning

Förpackning

1 antal



## Anslutningskabel

VDOGH040MSS0002I04STGH040MSS

### Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



### Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; strålbehandlad; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

