


Splitbox

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11728

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...55 DC

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

12

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Mått

[mm]

28 x 60 x 118

Antal portar i splitboxen

4

Anslutningstyp

M12

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Splitbox


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M23; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

