


Lös honkontakt

SDOAK190MSSFKPG



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	7,5

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 65

Mekaniska data

Vikt	[g]	148,5
Mått	[mm]	51 x 26 x 58
Material		Mässing förnicklad
Gjuten-body material		Mässing, förnicklad
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Lödanslutning: ...1 mm²; Mantel: Ø 10...14 mm

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23, vinklad; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad





Lös honkontakt

SDOAK190MSSFKPG

Anslutning

