


Anslutningskabel hona

ADOAF030ZDS0002A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass		III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Mått	[mm]	17 x 10 x 27
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		formgjuten zink

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink





Anslutningskabel hona

ADOAF030ZDS0002A03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå