


Anslutningskabel hona

ADOGF030ZDS0002A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC/DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 68
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	10 x 10 x 33
------	------	--------------

Material	PUR
----------	-----

Gjuten-body material	PUR
----------------------	-----

Material mutter	formgjuten zink
-----------------	-----------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink




E10890



Anslutningskabel hona

ADOGF030ZDS0002A03

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå