


Anslutningskabel hona

ADOGK120MSS0010A

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 65
----------------	-------

Mekaniska data

Mått	[mm]	26 x 26 x 49
------	------	--------------

Material	Mässing förnicklad
----------	--------------------

Gjuten-body material	Mässing, förnicklad
----------------------	---------------------

Material mutter	Mässing, förnicklad
-----------------	---------------------

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23, rak; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad



E10896



Anslutningskabel hona

ADOGK120MSS0010A

Anslutning

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE