




Anslutningskabel hona

ADOAH043SCS0002I04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVW007
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Utgångar		
Elektriskt utförande	PNP	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 68	
Mekaniska data		
Mått	[mm]	27 x 15 x 39
Material	TPU transparent	
Gjuten-body material	TPU, transparent	
Material mutter	Mässing, nonstick-beläggning	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön



Anslutningskabel hona

ADOAH043SCS0002I04

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; strålbehandlad; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



BK = Ledarfärger :
 BN = svart
 BU = brun
 WH = blå
 vit