



Anslutningskabel hona

ADOAH043SCS0005I04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVW008

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 68

Mekaniska data

Mått [mm]	27 x 15 x 39
Material	TPU transparent
Gjuten-body material	TPU, transparent
Material mutter	Mässing, nonstick-beläggning

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

E10913



Anslutningskabel hona

ADOAH043SCS0005I04

Anmärkning

Förpackning


1 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; strålbehandlad; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit