



Anslutningskabel hona

ADOAH043SCS0010I04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVW009

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

10...30 DC

Max. strömbelastning totalt [A]

4

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Mått [mm]

27 x 15 x 39

Material

TPU transparent

Gjuten-body material

TPU, transparent

Material mutter

Mässing, nonstick-beläggning

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

2 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

E10914



Anslutningskabel hona

ADOAH043SCS0010I04

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; strålbehandlad; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



BK = Ledarfärger :
BN = svart
BU = brun
WH = blå
 vit