


Anslutningskabel hona

ADOGH040SCS0010I04

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Mått

[mm]

15 x 15 x 43

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, nonstick-beläggning

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10917



Anslutningskabel hona


ADOGH040SCS0010I04

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,8 mm; strålbehandlad; 4 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit