

E10920




Splitbox

ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC050

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Max. strömbelastning per modul

[A]

2

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Antal portar i splitboxen

4

Anslutningstyp

M8

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

4 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning

1 antal




Splitbox


ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Elektrisk anslutning - Anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 4 x M8; kodning: A; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

