

E10921




Splitbox

ZDO8F039MSS0005A10

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC054

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

III

Max. strömbelastning per modul

[A]

2

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Antal portar i splitboxen

8

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus
drift

8 x LED, gul

1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10921



Splitbox


ZDO8F039MSS0005A10

Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PUR / PVC, Halogenfri, svart, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 8 x M8; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm





Splitbox

ZDO8F039MSS0005A10

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
VT =	violett
WH =	vit
YE =	gul