




Anslutningskabel

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation	
Speciella egenskaper	Halogenfri
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Skyddsklass	III
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67
Mekaniska data	
Material	TPU
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt	

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad





Anslutningskabel

VDOGF030MSS00,3H03STGF030MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, TPU, Halogenfri; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

