


Anslutningskabel

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: E11347

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

Mekaniska data

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Displayer / manöverelement

Display

Utgångsstatus

1 x LED, gul

drift

1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad






Anslutningskabel

VDOAH042MSS00,6H03STGF030MSS

Elektrisk anslutning

kabel: 0,6 m, TPU, Halogenfri; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

