


Anslutningskabel hona

ADOGF030VAS0010A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC/DC
Skyddsklass		III

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67

Mekaniska data

Mått	[mm]	10 x 10 x 33
Material		PUR
Gjuten-body material		PUR
Material mutter		rostfritt stål (1.4305 / 303)

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR / PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303)



E10944



Anslutningskabel hona

ADOGF030VAS0010A03

Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
	blå