


Splitbox

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EBC008

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...30 DC

Skyddsklass

II

Max. strömbelastning per modul

[A]

4

Max. strömbelastning totalt

[A]

10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-15...80


Kapslingsklass

IP 67



Splitbox


ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Mekaniska data		
Mått	[mm]	28 x 60 x 125
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Antal portar i splitboxen		6
Anslutningstyp		M12
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	12 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - Anslutning		
Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm		
		

Splitbox

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Anslutning



E10946



Splitbox

ZDO6H059MSS0000-00STAM190MSS

Elektrisk anslutning - spår

Anslutning: 6 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

