




Anslutningskabel hona

ADOGK190MSS0010B19

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 65

Mekaniska data

Mått	[mm]	26 x 26 x 49
Material		Mässing förnicklad
Gjuten-body material		Mässing, förnicklad
Material mutter		Mässing, förnicklad

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M23; Gjuten kåpa: Mässing, förnicklad; Låsning: Mässing, förnicklad



E10948



Anslutningskabel hona

ADOGK190MSS0010B19

Anslutning
