

## Anslutningskabel

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Applikation

Speciella egenskaper

Halogenfri

## Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

## Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 67

## Mekaniska data

Mått

[mm]

15 x 15 x 42

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

## Anmärkning

Förpackning

1 antal

## Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad





## Anslutningskabel

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

### Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad

