


Anslutningskabel hona

ADOGH050VAS0010E05

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...100

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Mått

[mm]

15 x 15 x 46

Material

PVC

Gjuten-body material

PVC

Material mutter

rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning

1 antal



Anslutningskabel hona


ADOGH050VAS0010E05

Elektrisk anslutning


kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit