




Anslutningskabel hona

ADOAH050SCS0002I05

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: EVW013
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 68
Mekaniska data		
Mått	[mm]	27 x 15 x 39
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, nonstick-beläggning
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Anslutningskabel hona

ADOAH050SCS0002I05

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,5 mm; strålbehandlad; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit