

E10960




Anslutningskabel hona

ADOGH050SCS0002105

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartikel: EVW010 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika! – Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Applikation	
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Silikonfri	ja
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. strömbelastning totalt [A]	4
Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 68
Mekaniska data	
Mått [mm]	15 x 15 x 43
Material	TPU
Material mutter	Mässing, nonstick-beläggning
Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,5 mm; strålbehandlad; 5 x 0,34 mm ² (19 x Ø 0,15 mm)


Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm

E10960



Anslutningskabel hona

ADOGH050SCS0002105



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

Ledarfärger :

BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartikel: EVW010 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika! – Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!