


Anslutningskabel hona

ADOGH050MSS0010H05

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Applikation

Speciella egenskaper

Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift

Silikonfri

ja

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Max. strömbelastning totalt

[A]

4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...90

Kapslingsklass

IP 68

Mekaniska data

Mått

[mm]

15 x 15 x 43

Material

TPU

Gjuten-body material

TPU

Material mutter

Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning

1 antal

E10968



Anslutningskabel hona


ADOGH050MSS0010H05

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5 Nm



Anslutning

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit