


Anslutningskabel hona

ADOAF032VAS0010E03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
---------------------	-----	------------

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Material	TPU transparent
----------	-----------------

Gjuten-body material	TPU, transparent
----------------------	------------------

Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
-----------------	----------------------------------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10970



Anslutningskabel hona

ADOAF032VAS0010E03

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, transparent; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)



Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BK =	brun
BU =	svart
	blå