


Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

AVDAB031--S0002A03

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 24 AC/DC
Överspänningsskydd	ja; (VDR)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Mått [mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Material	PVC
Gjuten-body material	PVC
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x ventiltyp B DIN, vinklad; Gjuten kåpa: PVC; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)






Anslutnings-/förlängningskabel med ventilkontakt

AVDAB031--S0002A03

Anslutning



BN =	Ledarfärger :
BU =	brun
GN/YE =	blå
	grön/gul