


Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0010A06



Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 60 AC/DC
Max. strömbelastning totalt	[A]	2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 68

Mekaniska data

Vikt	[g]	468,7
Mått	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		formgjuten zink, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

E10977



Anslutningskabel hona

ADOGH080MSS0010A06

Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: formgjuten zink, förnicklad



Anslutning

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
WH =	vit
YE =	gul