




Anslutningskabel hona

ADOAH080MSS0002A06

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...90
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Material		TPU
Gjuten-body material		TPU
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR / PVC, svart; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad




E10978



Anslutningskabel hona

ADOAH080MSS0002A06

Anslutning



Ledarfärger :

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
WH =	vit
YE =	gul